

BAS

腐食・めっき・インピーダンス測定に Interface 1010 シリーズ

電気化学測定のためのポテンショスタット/ガルバノスタットの機能を備え、めっきや腐食などの分野の測定に強みを持った、安価で高性能な研究開発向けのエントリーモデル！！
以下の3タイプからお選びいただけます。



モデル	1010T	1010B	1010E
商品コード(日本語版)	013649	013651	013653
商品コード(英語版)	013650	013652	013654
仕様			
出力電圧	± 20 V		
ポテンシャル範囲	± 5 V	± 12 V	
電流範囲	± 100 mA	± 1 A	
最小電圧分解能	1 μV		
入力インピーダンス	> 10 ¹² Ω		
周波数 EIS	10 μHz～20 kHz		10 μHz～2 MHz
大きさ(W x D x H)	240 x 270 x 60 mm		
重さ	2 kg		



- ・アノード分極曲線
- ・ガルバニック腐食
- ・インピーダンス測定
- ・定電位・定電流電解
- ・CV・LSV測定
- ...などに対応しています。

BAS

回転リングディスク電極システム



RRDE-3A
回転リングディスク電極装置 Ver.3.0

モデル3325 バイポテンショスタット

● 製品の外観、仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。

その他、酸素モニターや小型分光器なども豊富にラインアップしています。
詳しくはホームページまで!! 【<https://www.bas.co.jp/>】

セミナー講演内容などビー・イー・エス株式会社の最新情報はメールニュースで
随時配信しております。配信ご希望の方はお気軽にお問合せ下さい⇒ E-mail: sp2@bas.co.jp

BAS ビー・イー・エス株式会社

本社 〒131-0033 東京都墨田区向島 1-28-12
東京営業所 TEL: 03-3624-0331 FAX: 03-3624-3387
大阪営業所 TEL: 06-6308-1867 FAX: 06-6308-6890